

HDC 04A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징 하단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준 |
| 주문 번호      | <a href="#">1665740000</a>  |
| 유형         | HDC 04A DODL 2B0  |
| GTIN (EAN) | 4008190422769   |
| 수량         | 1 items   |

HDC 04A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cURus)          | E92202                  |

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 26.8 mm | 깊이 (인치) | 1.0551 inch |
| 높이  | 17.5 mm | 높이 (인치) | 0.689 inch  |
| 너비  | 36.5 mm | 폭 (인치)  | 1.437 inch  |
| 순중량 | 12.32 g |         |             |

온도

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 한계 온도 | -40 °C ... 125 °C |
|-------|-------------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |          |
|------------|---------------------|----------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |          |
| 화학 내성      | 물질                  | 아세톤      |
|            | 화학 내성               | 조건부 내성   |
|            | 물질                  | 석유 시추    |
|            | 화학 내성               | 내성       |
|            | 물질                  | 디젤       |
|            | 화학 내성               | 내성       |
|            | 물질                  | 에틸 알코올   |
|            | 화학 내성               | 내성       |
|            | 물질                  | 변속기 오일   |
|            | 화학 내성               | 내성       |
|            | 물질                  | 유압유      |
|            | 화학 내성               | 내성       |
|            | 물질                  | 냉각수      |
|            | 화학 내성               | 내성       |
|            | 물질                  | 석유 벤젠    |
|            | 화학 내성               | 내성       |
|            | 물질                  | 땀        |
|            | 화학 내성               | 내성       |
|            | 물질                  | 프리미엄 휘발유 |
|            | 화학 내성               | 조건부 내성   |
|            | 물질                  | 물        |
|            | 화학 내성               | 내성       |
|            | 물질                  | UV       |
|            | 화학 내성               | 불안정      |
|            | 물질                  | 오존       |
|            | 화학 내성               | 불안정      |

버전

|            |        |             |       |
|------------|--------|-------------|-------|
| 상단부/하단부/리드 | 커버     | 커버          | 커버 포함 |
| 조임 토크      | 0.5 Nm | 측면 케이블 인입 수 | 0     |

### 기술 데이터

|                |             |            |                  |
|----------------|-------------|------------|------------------|
| 하우징 디자인        | 하우징 하단부용 커버 | 잠금 시스템 디자인 | 하단 측면의 측면 록킹 클램프 |
| 설계             | 표준          | 설치 사이즈     | 1                |
| 케이블 인입         | 수형 포함       | 유형         | 커버               |
| 클램프 버전         | 사이드 록킹 클램프  | 실링         | 밀봉 없음            |
| 컬러(RAL)        | RAL 7035    | BG         | 1                |
| ModuPlug®에 적합함 | 아니요         |            |                  |

### 일반 데이터

|       |        |       |              |
|-------|--------|-------|--------------|
| 표면 마감 | 파우더 코팅 | 보호 등급 | IP65, 삽입됨 상태 |
|-------|--------|-------|--------------|


### 크기

|          |         |           |         |
|----------|---------|-----------|---------|
| 케이블 인입   | 수형 포함   | 폭 하우징 C   | 26.8 mm |
| 총 길이 하우징 | 26.8 mm | 하우징 B의 높이 | 17.5 mm |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

도면



HDC 04A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

베이스 인클로저



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | HDC 04A SLU 1M20G          | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1788830000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 |
| GTIN (EAN) | 4032248206377              | 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M     |
| 수량         | 1 ST                       | 20  |
| 유형         | HDC 04A SLU 1PG11G         | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1652490000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 |
| GTIN (EAN) | 4008190402563              | 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG    |
| 수량         | 1 ST                       | 11  |

벌크헤드 인클로저



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | HDC 04A ALU                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1497600000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드 |
| GTIN (EAN) | 4008190136406              | 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준                      |
| 수량         | 1 ST                       |  |

HDC 04A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

꺾임형 벌크헤드 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형         | HDC 04A AWLU               | 버전   |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1497700000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190074937              | 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준                      |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |  |

커플링 후드



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | HDC 04A KOLU 1M20G         | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1788840000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248206384              | 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M     |  |
| 수량         | 1 ST                       | 20  |  |
| 유형         | HDC 04A KOLU 1PG11G        | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1652500000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190402570              | 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG    |  |
| 수량         | 1 ST                       | 11  |  |

HDC 04A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

스크류 장착 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | HDC 04A ELU 1M20G          | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1900320000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 스크류 |
| GTIN (EAN) | 4032248592883              | 장착 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리         |
| 수량         | 1 ST                       | 사이즈: M 20                                     |
| 유형         | HDC 04A ELU 1PG13S         | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1900330000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 스크류 |
| GTIN (EAN) | 4032248592890              | 장착 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리         |
| 수량         | 1 ST                       | 사이즈: PG 13.5                                  |