

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.  
 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.  
 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.  
 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.  
 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징 하단부용 커버, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
주문 번호	<a href="#">1665900000</a>
유형	HDC 16A DODL 1LB
GTIN (EAN)	4008190422936
수량	1 items

HDC 16A DODL 1LB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	90 mm	깊이 (인치)	3.5433 inch
높이	12.5 mm	높이 (인치)	0.4921 inch
너비	29.5 mm	폭 (인치)	1.1614 inch
길이	90 mm	길이 (인치)	3.5433 inch
순중량	79 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
	물질	물
	화학 내성	내성
	물질	UV
	화학 내성	불안정
물질	오존	
화학 내성	불안정	

## HDC 16A DODL 1LB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 버전

케이블 엔트리 사이즈	none	상단부/하단부/리드	커버
커버	커버 포함	조임 토크	0.5 Nm
측면 케이블 인입 수	0	하우징 디자인	하우징 하단부용 커버
잠금 시스템 디자인	엔드 록킹 클램프, 하부	설계	표준
설치 사이즈	5	케이블 인입	후드용
유형	커버	클램프 버전	엔드 록킹 클램프
실링	밀봉 없음	컬러(RAL)	RAL 7035
BG	5	ModuPlug®에 적합함	아니요

### 일반 데이터

표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
-------	--------	-------	--------------


### 크기

케이블 인입	후드용	폭 하우징 C	29.5 mm
총 길이 하우징	90 mm	하우징 B의 높이	19.5 mm

### 분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

도면



HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

후드, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 16A TOLU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1788750000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248206292	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 16A TOLU 1PG16G	버전
주문 번호	<a href="#">1664810000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190421519	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 16
유형	HDC 25A TOLU 1M20G	버전
주문 번호	<a href="#">1788710000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248206254	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 20
유형	HDC 25A TOLU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1788700000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248206247	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 25A TOLU 1PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1664870000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190421571	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 21

후드, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

## HDC 16A DODL 1LB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC 16A TSLU 1M20G	버전
주문 번호	<a href="#">1041760000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248771011	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 20
유형	HDC 16A TSLU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1788740000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248206285	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 16A TSLU 1PG16G	버전
주문 번호	<a href="#">1664690000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190421397	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 16
유형	HDC 25A TSLU 1M20G	버전
주문 번호	<a href="#">1788680000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248206223	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 20
유형	HDC 25A TSLU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1788690000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248206230	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 25A TSLU 1PG16G	버전
주문 번호	<a href="#">1664730000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190421434	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 16
유형	HDC 25A TSLU 1PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1664750000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190421458	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 21