

HDC 32B TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삼입될 상태, 상단 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 축면의 축면 톱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 29
주문 번호	1666870000
유형	HDC 32B TOBU 1PG29G
GTIN (EAN)	4008190424077
수량	1 items

HDC 32B TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	94 mm	깊이 (인치)	3.7008 inch
높이	79 mm	높이 (인치)	3.1102 inch
너비	98 mm	폭 (인치)	3.8583 inch
순중량	384 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

화학 내성	물질	아세톤
화학 내성	화학 내성	조건부 내성
화학 내성	물질	석유 시추
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	디젤
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	에틸 알코올
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	변속기 오일
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	유압유
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	냉각수
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	석유 벤젠
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	땀
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	프리미엄 휘발유
화학 내성	화학 내성	조건부 내성
화학 내성	물질	물
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	UV
화학 내성	화학 내성	불안정
화학 내성	물질	오존
화학 내성	화학 내성	불안정

버전

케이블 엔트리 사이즈	PG 29	상단부/하단부/리드	상부
커버	커버 미포함	조임 토크	2 Nm

HDC 32B TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

상단 케이블 인입 수	1	측면 케이블 인입 수	0
하우징 디자인	상단 케이블 인입, 플러그 하우징	잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 롤킹 클램프
설계	표준	설치 사이즈	10
케이블 인입	w. 스레드	유형	플러그
클램프 버전	사이드 롤킹 클램프	실링	밀봉 없음
내부 나사산	PG 29	컬러(RAL)	RAL 7035
BG	10	ModuPlug®에 적합함	예

일반 데이터

조임 토크	2 Nm	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
EMC 하우징	아니요	잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸

크기

케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	82.5 mm
총 길이 하우징	94 mm	하우징 B의 높이	79 mm

분류


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 32B TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



HDC 32B TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

베이스 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 32B SBU 1M32G	버전
주문 번호	1902600000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248585625	하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 32B SBU 2PG29G	버전
주문 번호	1666920000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190424121	하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 32B SBU 2M32G	버전
주문 번호	1788460000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248205998	하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 32B SBU 1PG36G	버전
주문 번호	1902610000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248585632	하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	36
유형	HDC 32B SBU 2PG36G	버전
주문 번호	1902640000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248585649	하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	36

벌크헤드 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

HDC 32B TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	HDC 32B ABU	버전
주문 번호	1217800000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태,
GTIN (EAN)	4008190148393	벌크헤드 하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, 표준
수량	1 ST	

커플링 후드



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 32B KBU 1M40G	버전
주문 번호	1902730000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248585670	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	40
유형	HDC 32B KBU 1PG29G	버전
주문 번호	1902740000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248585687	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 32B KBU 1PG36G	버전
주문 번호	1902750000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248585694	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	36