

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------------|
| 버전 | 단자대 마커, 인서트 마커, 40 x 16.5 mm, 흰색 |
| 주문 번호 | 1670370000 |
| 유형 | ESO 5 P DIN A4 WS |
| GTIN (EAN) | 4008190430696 |
| 수량 | 10 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 1 mm | 깊이 (인치) | 0.0394 inch |
| 높이 | 40 mm | 높이 (인치) | 1.5748 inch |
| 너비 | 16.5 mm | 폭 (인치) | 0.6496 inch |
| 순중량 | 13.5 g | | |

온도

| | |
|----------|-------------|
| 작동 온도 범위 | -40...80 °C |
|----------|-------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터


| | | |
|-----------------|--------------------------------|-------|
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 9 | |
| 인쇄 방향 | 수평 및 수직 | |
| 용지당 수 | 60 | |
| 너비 | 16.5 mm | |
| UL 94 가연성 등급 | HB | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 80 °C | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | |
| 컬러 코드 | 흰색 | |
| 기본 재질 | 폴리에스테르, PVC 미포함 | |
| 인쇄 문자 | 없음 | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | 라벨 시트 |
| 조합네이션당 마커 개수 | 1 Label sheet = Insert markers | |
| 작동 온도 범위 | -40...80 °C | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |



인레이 태그용 WKM



무할로겐, WKM의 투명 포켓이 환경 영향에 대해 탁월한 보호를 제공합니다. 케이블 타이고 견고하게 고정되므로 거의 모든 와이어 단면적에 적합합니다. 사전 인쇄된 태그를 WKM 홀더에 삽입하고 클립으로 고정하기만 하면 됩니다.WKM 케이블 마커는 현장 마킹에서 효율성을 극대화할 수 있는 솔루션입니다. WKM 케이블을 사용할 때의 장점

- 일반적인 사무용 프린터로 종이 및 폴리에스테르 라벨을 개별적으로 인쇄 가능
- MultiCard ELS 태그와 결합된 견고한 디자인으로 환경적 영향으로부터 최대의 보호를 보장

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | WKM 18/43 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1610700000 | WKM, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, 와이어 및 | |
| GTIN (EAN) | 4008190204488 | 케이블 마커, 투명 | |
| 수량 | 50 ST | | |