



### 일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 액세서리, 90 x 31 mm, 검정
주문 번호	<a href="#">1675130001</a>
유형	CC-H 85/27 SW
GTIN (EAN)	4008190454210
수량	40 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	13 mm	깊이 (인치)	0.5118 inch
높이	90 mm	높이 (인치)	3.5433 inch
너비	31 mm	폭 (인치)	1.2205 inch
길이	90 mm	길이 (인치)	3.5433 inch
직경	0 mm	순중량	11.48 g

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	-0.001 kg CO2 eq.	

일반 데이터

접착물	양면 접착 테이프		
저항 코드에 따른 자재 컬러	0		
버전	마커 홀더		
너비	31 mm		
UL 94 가연성 등급	V-2		
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	검정		
할로겐	아니요		
길이	90 mm		
기본 재질	폴리아미드 66		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	
권장 산업	기계		
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Accessories		
작동 온도 범위	-40...100 °C		

디바이스 마커


직경	0 mm	할로겐	아니요
----	------	-----	-----

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

액세서리

Natural



- 케이블 및 마커를 조이기 위한 CB 케이블 타이입니다.
- 특히 CLI M, SFX, WKM, WKS 케이블 마커를 고정하는데 적합합니다.
  - IEC 62275: 2006-준수
  - 난연 등급 V2 ~ UL-94의 잘 깨지지 않는 폴리아미드 PA 6.6

일반 주문 데이터

유형	CB 360/4,5 NC	버전	
주문 번호	<a href="#">1279000000</a>	케이블 타이, 4.5 x 360 mm, 폴리아미드 66, 220 N	
GTIN (EAN)	4008190031459		
수량	4000 ST		
유형	CB 365/7,5 NC	버전	
주문 번호	<a href="#">1279100000</a>	케이블 타이, 7.5 x 365 mm, 폴리아미드 66, 540 N	
GTIN (EAN)	4008190104665		
수량	1500 ST		