



### 일반 주문 데이터

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 버전         | 디바이스 마커, 액세서리, 90 x 31 mm, 회색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1675130002</a>    |
| 유형         | CC-H 85/27 GR                 |
| GTIN (EAN) | 4008190454258                 |
| 수량         | 40 items                      |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|    |       |         |             |
|----|-------|---------|-------------|
| 깊이 | 13 mm | 깊이 (인치) | 0.5118 inch |
| 높이 | 90 mm | 높이 (인치) | 3.5433 inch |
| 너비 | 31 mm | 폭 (인치)  | 1.2205 inch |
| 길이 | 27 mm | 길이 (인치) | 1.063 inch  |
| 직경 | 0 mm  | 순중량     | 11.8 g      |

온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -40...100 °C |
|----------|--------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                   |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음          |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지 -0.001 kg CO2 eq. |

일반 데이터

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 접착물             | 양면 접착 테이프                 |
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 8                         |
| 버전              | 마커 홀더                     |
| 너비              | 31 mm                     |
| UL 94 가연성 등급    | V-2                       |
| 작동 온도 범위, 최대    | 100 °C                    |
| 작동 온도 범위, 최소    | -40 °C                    |
| 컬러 코드           | 회색                        |
| 할로겐             | 아니요                       |
| 길이              | 27 mm                     |
| 기본 재질           | 폴리아미드 66                  |
| 패키지 단위당 조합 개수   | 공급 형태 MultiCard           |
| 권장 산업           | 기계                        |
| 콤비네이션당 마커 개수    | 1 MultiCard = Accessories |
| 작동 온도 범위        | -40...100 °C              |

디바이스 마커

|    |      |     |     |
|----|------|-----|-----|
| 직경 | 0 mm | 할로겐 | 아니요 |
|----|------|-----|-----|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

액세서리

Natural



- 케이블 및 마커를 조이기 위한 CB 케이블 타이입니다.
- 특히 CLI M, SFX, WKM, WKS 케이블 마커를 고정하는데 적합합니다.
  - IEC 62275: 2006-준수
  - 난연 등급 V2 ~ UL-94의 잘 깨지지 않는 폴리아미드 PA 6.6

일반 주문 데이터

|            |                            |                                       |  |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 유형         | CB 360/4,5 NC              | 버전                                    |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1279000000</a> | 케이블 타이, 4.5 x 360 mm, 폴리아미드 66, 220 N |  |
| GTIN (EAN) | 4008190031459              |                                       |  |
| 수량         | 4000 ST                    |                                       |  |
| 유형         | CB 365/7,5 NC              | 버전                                    |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1279100000</a> | 케이블 타이, 7.5 x 365 mm, 폴리아미드 66, 540 N |  |
| GTIN (EAN) | 4008190104665              |                                       |  |
| 수량         | 1500 ST                    |                                       |  |