



ConCept 시스템은 유연성이 뛰어난 다용도 모듈입니다. 요구사항을 기반으로 다양한 모듈 중에서 용도에 맞는 모듈을 선택할 수 있습니다. 이 모듈은 전기 사양과 해당 결선 방식에 따라 다릅니다. 여러 모듈을 활용하여 다양한 조합을 만들어 낼 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 모듈
주문 번호	1682090000
유형	HDC-CM-3BCM
GTIN (EAN)	4008190473839
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	34 mm	길이 (인치)	1.3386 inch
순중량	9.68 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

ConCept 공압 모듈

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	검정
--------------	-----	-------	----

일반 데이터

극 수	3	UL 94 가연성 등급	V-0
불륨 저항	5.00 mΩ	컬러 코드	검정
절연 저항	1011 Ω	유형	암형(Female)
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
시리즈	ConCept 모듈	정격 전압(DIN EN 61984)	630 V
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	8 kV	정격 전압(DIN EN 61984)	40 A
할로겐 불포함	false	연기 누적 적음. DIN EN 45545-2	예

치수

총 길이 베이스	34 mm	소켓 높이	11.4 mm
----------	-------	-------	---------

결선 데이터 PE

결선 유형 PE	크림프 결선
----------	--------

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 7	불륨 저항	5.00 mΩ
전선 굵기, 최대	10 mm ²	전선 굵기, 최소	1.5 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

액세서리

모듈 제거 공구



바이드물러는 다양한 압착공구, 비접촉 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC-DW-MOD	버전	
주문 번호	1688200000	공구 기타, 접점 제거 공구	
GTIN (EAN)	4008190857189		
수량	1 ST		