



ConCept 시스템은 유연성이 뛰어난 다용도 모듈입니다. 요구사항을 기반으로 다양한 모듈 중에서 용도에 맞는 모듈을 선택할 수 있습니다. 이 모듈은 전기 사양과 해당 결선 방식에 따라 다릅니다. 여러 모듈을 활용하여 다양한 조합을 만들어 낼 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-----------------------------|
| 버전 | 사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 모듈 |
| 주문 번호 | 1682160000 |
| 유형 | HDC-CM-20SCG |
| GTIN (EAN) | 4008190473891 |
| 수량 | 10 items |

HDC-CM-20SCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|-------|---------|-------------|
| 길이 | 34 mm | 길이 (인치) | 1.3386 inch |
| 순중량 | 5.5 g | | |

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

ConCept 공압 모듈

UL 94 가연성 등급 V-0 컬러 코드 검정

일반 데이터

| | | | |
|--------------------------|--------|-------------------------|------------|
| 극 수 | 20 | UL 94 가연성 등급 | V-0 |
| 블룸 저항 | ≤4 mΩ | 컬러 코드 | 검정 |
| 절연 저항 | 1012 Ω | 유형 | 수형 |
| 서지 전압 범주 | III | 오염 심각도 | 3 |
| 기본 재질 | 구리 합금 | 시리즈 | ConCept 모듈 |
| 정격 전압(DIN EN 61984) | 100 V | 정격 임펄스 전압(DIN EN 61984) | 1.5 kV |
| 정격 전압(DIN EN 61984) | 4 A | 할로겐 불포함 | false |
| 연기 누적 적음. DIN EN 45545-2 | 예 | | |

치수

총 길이 베이스 34 mm 플러그 높이 11.4 mm

결선 데이터 PE

결선 유형 PE 크림프 결선

버전

| | | | |
|-----------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 20 | 블룸 저항 | ≤4 mΩ |
| 전선 굵기, 최대 | 0.52 mm ² | 전선 굵기, 최소 | 0.08 mm ² |
| 기본 재질 | 구리 합금 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC-CM-20SCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

스탬프



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1682420000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, CM 20, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.2, 편칭됨, 구리 합금 |
| GTIN (EAN) | 4008190859930 | |
| 수량 | 500 ST | |
| 유형 | HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1682430000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, CM 20, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 0.2, 편칭됨, 구리 합금 |
| GTIN (EAN) | 4008190859954 | |
| 수량 | 500 ST | |
| 유형 | HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1682440000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, CM 20, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.52, 편칭됨, 구리 합금 |
| GTIN (EAN) | 4008190859947 | |
| 수량 | 500 ST | |
| 유형 | HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1682450000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, CM 20, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 0.52, 편칭됨, 구리 합금 |
| GTIN (EAN) | 4008190859961 | |
| 수량 | 500 ST | |

접점 제거 공구



바이드뮐러는 다양한 압착공구, 접촉 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| 유형 | REMOVAL TOOL CM 20 | 버전 |
| 주문 번호 | 1866740000 | 공구, 접점 제거 공구 |
| GTIN (EAN) | 4032248437061 | |
| 수량 | 1 ST | |