데이터 시트

HDC-CM-20SCG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ConCept 시스템은 유연성이 뛰어난 다용도 모듈입니다. 요구사항을 기반으로 다양한 모듈 중에서 용도에 맞는 모듈을 선택할 수 있습니다. 이 모듈은 전기 사양과 해당 결선 방식에 따라 다릅니다. 여러 모듈을 활용하여 다양한 조합을 만들어 낼 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 모듈
주문 번호	<u>1682160000</u>
유형	HDC-CM-20SCG
GTIN (EAN)	4008190473891
수량	10 items

카탈로그 상태 / 도면 1

HDC-CM-20SCG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데	이터	J
------	----	---

승인			
승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
11 2 3 3			
길이	34 mm	길이 (인치)	1.3386 inch
순중량	5.5 g		
환경 제품 규정 준수			
28741811811			
RoHS 준수 상태	준수		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
ComComt ZOL DE			
ConCept 공압 모듈			<u> </u>
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	검정
OL 94 기원성 등급	V-0	월디 꼬르	11 6
일반 데이터			
극 수	20	UL 94 가연성 등급	V-0
볼륨 저항	≤4 mΩ	컬러 코드	검정
절연 저항	1012 Ω	유형	수형
서지 전압 범주	<u> </u>	오염 심각도	3
기본 재질	구리 합금	시리즈	ConCept 모듈
정격 전압(DIN EN 61984)	100 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	1.5 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	4 A	할로겐 불포함	false
연기 누적 적음. DIN EN 45545-2	예		
치수			
총 길이 베이스	34 mm	플러그 높이	11.4 mm
결선 데이터 PE			
크는 데이디 FE			
결선 유형 PE	크림프 결선		
<u>버전</u>			
74.1. =1 =1 =1 =1			
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 20	볼륨 저항	≤4 mΩ
<u>전선 굵기, 최대</u> 기본 재질	0.52 mm² 구리 합금	전선 굵기, 최소	0.08 mm ²
기는 세월	T디 입급		
분류		_	
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04	EGENOO IT.O	27 77 02 07

카탈로그 상태 / 도면 2