

HDC-CM-20BCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

ConCept 시스템은 유연성이 뛰어난 다용도 모듈입니다.
요구사항을 기반으로 다양한 모듈 중에서 용도에 맞는
모듈을 선택할 수 있습니다. 이 모듈은 전기 사양과 해당
결선 방식에 따라 다릅니다. 여러 모듈을 활용하여 다양한
조합을 만들어 낼 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 모듈
주문 번호	1682170000
유형	HDC-CM-20BCG
GTIN (EAN)	4008190473907
수량	10 items

HDC-CM-20BCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

길이	34 mm	길이 (인치)	1.3386 inch
순중량	8 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

ConCept 공압 모듈

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	검정
--------------	-----	-------	----

일반 데이터

극 수	20	UL 94 가연성 등급	V-0
볼륨 저항	$\leq 4 \text{ m}\Omega$	컬러 코드	검정
절연 저항	1012 Ω	유형	암형(Female)
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
기본 재질	구리 합금	시리즈	ConCept 모듈
정격 전압(DIN EN 61984)	100 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	1.5 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	4 A	할로겐 불포함	false
연기 누적 적음. DIN EN 45545-2	예		

치수

총 길이 베이스	34 mm	소켓 높이	11.4 mm
----------	-------	-------	---------

결선 데이터 PE

결선 유형 PE	크림프 결선
----------	--------

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 20	볼륨 저항	$\leq 4 \text{ m}\Omega$
전선 굽기, 최대	0.52 mm^2	전선 굽기, 최소	0.08 mm^2
기본 재질	구리 합금		

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		