



ConCept 시스템은 유연성이 뛰어난 다용도 모듈입니다. 요구사항을 기반으로 다양한 모듈 중에서 용도에 맞는 모듈을 선택할 수 있습니다. 이 모듈은 전기 사양과 해당 결선 방식에 따라 다릅니다. 여러 모듈을 활용하여 다양한 조합을 만들어 낼 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 모듈
주문 번호	1682170000
유형	HDC-CM-20BCG
GTIN (EAN)	4008190473907
수량	10 items

HDC-CM-20BCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	34 mm	길이 (인치)	1.3386 inch
순중량	8 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

ConCept 공압 모듈

UL 94 가연성 등급 V-0 컬러 코드 검정

일반 데이터

극 수	20	UL 94 가연성 등급	V-0
블룸 저항	≤4 mΩ	컬러 코드	검정
절연 저항	1012 Ω	유형	암형(Female)
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
기본 재질	구리 합금	시리즈	ConCept 모듈
정격 전압(DIN EN 61984)	100 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	1.5 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	4 A	할로겐 불포함	false
연기 누적 적음. DIN EN 45545-2	예		

치수

총 길이 베이스 34 mm 소켓 높이 11.4 mm

결선 데이터 PE

결선 유형 PE 크림프 결선

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 20	블룸 저항	≤4 mΩ
전선 굵기, 최대	0.52 mm ²	전선 굵기, 최소	0.08 mm ²
기본 재질	구리 합금		

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-CM-20BCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

스탬프



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU	버전
주문 번호	1682420000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 20, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.2, 편칭됨,
GTIN (EAN)	4008190859930	구리 합금
수량	500 ST	
유형	HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU	버전
주문 번호	1682430000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 20, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 0.2,
GTIN (EAN)	4008190859954	편칭됨, 구리 합금
수량	500 ST	
유형	HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU	버전
주문 번호	1682440000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 20, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.52, 편칭됨,
GTIN (EAN)	4008190859947	구리 합금
수량	500 ST	
유형	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU	버전
주문 번호	1682450000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 20, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 0.52,
GTIN (EAN)	4008190859961	편칭됨, 구리 합금
수량	500 ST	

접점 제거 공구



바이드뮐러는 다양한 압착공구, 접촉 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

일반 주문 데이터

유형	REMOVAL TOOL CM 20	버전
주문 번호	1866740000	공구, 접점 제거 공구
GTIN (EAN)	4032248437061	
수량	1 ST	