

HDC-C-M5-BM0.75-1.0AG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간
전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은
기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 5, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금
주문 번호	1682350000
유형	HDC-C-M5-BM0.75-1.0AG
GTIN (EAN)	4008190474089
수량	100 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

직경

4.1 mm

순중량

1.37 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø

2.5 mm

탈피 길이, 정격 결선

7.5 mm

결선 유형

크림프 결선

버전 인서트

CM 5

볼륨 저항

≤2 mΩ

전선 굵기, 최대

1 mm²

전선 굵기, 최소

0.75 mm²

표면 마감

은색

플러그 주기

≥ 500

유형

암형(Female)

기본 재질

구리 합금

생산 방법

회전됨

결선된 와이어의 단면적

0.75 - 1 mm²

접점 재료

구리 합금

분류

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0


27-44-02-04

HDC-C-M5-BM0.75-1.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	8 mm
1,50 mm ²	AWG 16	8 mm
2,50 mm ²	AWG 14	8 mm
4,00 mm ²	AWG 12	8 mm

