

## HDC-C-M5-BM1.5AG


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 버전         | 사각 커넥터, 크림프 접점, CM 5, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금 |
| 주문 번호      | <a href="#">1682370000</a>                                   |
| 유형         | HDC-C-M5-BM1.5AG                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190474102                                                |
| 수량         | 100 items                                                    |

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

직경

4.1 mm

순중량

1.43 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø

2.5 mm

탈피 길이, 정격 결선

7.5 mm

결선 유형

크림프 결선

버전 인서트

CM 5

볼륨 저항

≤2 mΩ

전선 굵기, 최대

1.5 mm<sup>2</sup>

전선 굵기, 최소

1.5 mm<sup>2</sup>

표면 마감

은색

플러그 주기

≥ 500

유형

암형(Female)

기본 재질

구리 합금

생산 방법

회전됨

결선된 와이어의 단면적

1.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

접점 재료

구리 합금

분류

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0


27-44-02-04

**HDC-C-M5-BM1.5AG**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



| Leiterquerschnitt           | Abisolierlänge |      |
|-----------------------------|----------------|------|
| 0,75 - 1,00 mm <sup>2</sup> | AWG 18         | 8 mm |
| 1,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 16         | 8 mm |
| 2,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 14         | 8 mm |
| 4,00 mm <sup>2</sup>        | AWG 12         | 8 mm |



### 액세서리

#### Crimping tools



회전가공 접점(핀)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 유형         | CTX CM 1.6/2.5             | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">9018490000</a> | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm², 4mm², W 압착     |
| GTIN (EAN) | 4008190884598              |                                           |
| 수량         | 1 ST                       |                                           |
| 유형         | CTIN CM 1.6/2.5            | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">9205430000</a> | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm², 6mm², 4-인덴트 압착 |
| GTIN (EAN) | 4032248733446              |                                           |
| 수량         | 1 ST                       |                                           |

#### 접점 제거 공구



바이드ü물러는 다양한 압착공구, 접착 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| 유형         | REMOVAL TOOL CM 5          | 버전           |
| 주문 번호      | <a href="#">1866720000</a> | 공구, 접점 제거 공구 |
| GTIN (EAN) | 4032248437047              |              |
| 수량         | 1 ST                       |              |