



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간
전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은
기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 20, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.2, 펀칭됨, 구리 합금
주문 번호	1682420000
유형	HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU
GTIN (EAN)	4008190859930
수량	500 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.2 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	1 mm	탈피 길이, 정격 결선	2.5 mm
결선 유형	크림프 결선	버전 인서트	CM 20
볼륨 저항	≤5 mΩ	전선 굵기, 최대	0.2 mm ²
전선 굵기, 최소	0.08 mm ²	표면 마감	골드
플러그 주기	≥ 500	유형	수형
기본 재질	구리 합금	생산 방법	편칭됨
결선된 와이어의 단면적	0.08 - 0.2 mm ²	접점 재료	구리 합금

분류


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면




Leiterquerschnitt Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm ² AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm ² AWG 24-20	2,5+0,5 mm



액세서리

일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDS 0.6X3.5X100	버전	
주문 번호	9008330000	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056286		
수량	1 ST		