데이터 시트

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 20, 수형, 전선 굵 최대: 0.52, 펀칭됨, 구리 합금		
주문 번호	<u>1682440000</u>		
유형	HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU		
GTIN (EAN)	4008190859947		
수량	500 items		

카탈로그 상태 / 도면 1

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
32					
ROHS	준수				
치수 및 중량					
순중량	0.23 g				
환경 제품 규정 준수					
	<u>'</u>				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 데이터					
	<u>'</u>				
접점 직경, 수형 Ø	1 mm	탈피 길이, 정격 결선	2.5 mm		
결선 유형	크림프 결선	버전 인서트	CM 20		
볼륨 저항	≤5 mΩ	전선 굵기, 최대	0.52 mm ²		
전선 굵기, 최소	0.2 mm ²	표면 마감	골드		
유형	수형	기본 재질	구리 합금		
생산 방법	펀칭됨	결선된 와이어의 단면적	0.2 - 0.52 mm ²		
접점 재료	구리 합금				
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796		
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796		
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04		
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04		
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04		
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04		
ECLASS 15.0	27-44-02-04				

카탈로그 상태 / 도면 2



HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com