

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간
전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은
기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 20, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.52, 편칭됨, 구리 합금
주문 번호	1682440000
유형	HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008190859947
수량	500 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	0.23 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	1 mm	탈피 길이, 정격 결선	2.5 mm
결선 유형	크림프 결선	버전 인서트	CM 20
볼륨 저항	≤5 mΩ	전선 굵기, 최대	0.52 mm ²
전선 굵기, 최소	0.2 mm ²	표면 마감	골드
플러그 주기	≥ 500	유형	수형
기본 재질	구리 합금	생산 방법	편칭됨
결선된 와이어의 단면적	0.2 - 0.52 mm ²	접점 재료	구리 합금

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

도면



Leiterquerschnitt Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm² AWG 28-24 2,5+0,5 mm

0,20 - 0,52 mm² AWG 24-20 2,5+0,5 mm

