


PAGETAB 28/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

PageTab은 시트 형태의 부직포 라벨입니다. 8 x 20 형식을 제외한 모든 라벨에는 검은색 테두리가 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 11 x 28 mm, 노란색
주문 번호	1686190000
유형	PAGETAB 28/11
GTIN (EAN)	4008190492601
수량	25 items

기술 데이터

승인

RoHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	11 mm	높이 (인치)	0.4331 inch
너비	28 mm	폭 (인치)	1.1024 inch
순중량	10 g		

온도

작동 온도 범위 -29...93 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	영구 아크릴 혼성 중합체				
저항 코드에 따른 자재 컬러	4				
용지당 수	125				
버전	자체 접착				
너비	28 mm				
작동 온도 범위, 최대	93 °C				
작동 온도 범위, 최소	-29 °C				
컬러 코드	노란색				
기본 재질	아크릴 코팅 섬유 웨빙				
인쇄 문자	없는				
패키징 단위당 마커 개수	3125				
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트			
	패키지 단위당 조합 개수	25			
	콤비네이션당 마커 개수	125			
콤비네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 125 Device markers				
작동 온도 범위	-29...93 °C				
임프린트	Neutral				

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

PAGETAB 28/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

