



그림과 유사

PageTab은 시트 형태의 부직포 라벨입니다. 8 x 20 형식을 제외한 모든 라벨에는 검은색 테두리가 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 22 x 56 mm, 노란색
주문 번호	1686210000
유형	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008190492649
수량	25 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	22 mm	높이 (인치)	0.8661 inch
너비	56 mm	폭 (인치)	2.2047 inch
순중량	11.24 g		

온도

작동 온도 범위	-29...93 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	영구 아크릴 혼성 중합체				
저항 코드에 따른 자재 컬러	4				
용지당 수	24				
버전	자체 접착				
너비	56 mm				
작동 온도 범위, 최대	93 °C				
작동 온도 범위, 최소	-29 °C				
컬러 코드	노란색				
기본 재질	아크릴 코팅 섬유 웨빙				
인쇄 문자	없는				
패키징 단위당 마커 개수	600				
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트			
	패키지 단위당 조합 개수	25			
	콤비네이션당 마커 개수	24			
콤비네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 24 Device markers				
작동 온도 범위	-29...93 °C				
임프린트	Neutral				

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

도면

