


## **PAGETAB 56/22**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







그림과 유사

PageTab은 시트 형태의 부직포 라벨입니다. 8 x 20 형식을 제외한 모든 라벨에는 검은색 테두리가 있습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 22 x 56 mm, 노란색
주문 번호	<u>1686210000</u>
유형	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008190492649
수량	25 items

## **PAGETAB 56/22**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	22 mm	높이 (인치)	0.8661 inch
<b>크비</b>	56 mm	폭 (인치)	2.2047 inch
순중량	11.24 g		
<u> </u> 도			
작동 온도 범위	-2993 °C		
	-2333 C		
한경 제품 규정 준수			
ᅆᄱᇰᅐᄉᄊᆒ	조스 에이 미조피		
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
EACH SVIIC	U. I WI% 이상의 SVHC 없음		
일반 데이터			
법착물	영구 아크릴 혼성 중합체		
<sup>급식물</sup> 대항 코드에 따른 자재 컬러	<u> </u>		
1일 고드에 따는 자재 걸디 당지당 수	24		
5시청 <u>ㅜ</u>  전	24 자체 접착		
1선  비			
<sup>]미</sup> 남동 온도 범위, 최대	93 °C		
<u> 중 온도 함위, 최네</u> 동 온도 범위, 최소	93 C -29 ℃		
iㅎ 돈도 밤위, 죄오 널러 코드	 노란색		
<sup>릴디</sup> 고드 기본 재질	노단색 아크릴 코팅 섬유 웨빙		
<u> 는 세월                                   </u>	었는 없는		
크레 군시 H키징 단위당 마커 개수	600		
패키지 단위당 조합 개수	 공급 형태	라벨 시트	
	패키지 단위당 조합 개수	<u> </u>	
	콤비네이션당 마커 개수	24	
	1 Label sheet = 24 Device r		
등미대이전공 <u>미기 개구</u> 	-2993 °C	Harkers	
is 는도 함위  프린트	Neutral		
	recutai		
분류			
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
01 4 0 0 4 0 0	07.00.44.04	=01.400.440	

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04



## **PAGETAB 56/22**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

