



전기 스위치기어 및 분전반에 케이블이나 번들을 묶음끈으로 고정할 때.

일반 주문 데이터

버전	케이블 타이, 19 x 19 mm, 플라스틱, 80 N
주문 번호	1697950000
유형	CBH 19/19 BK
GTIN (EAN)	4008 190883027
수량	7500 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	2 mm	깊이 (인치)	0.0787 inch
높이	19 mm	높이 (인치)	0.748 inch
너비	19 mm	폭 (인치)	0.748 inch
길이	2 mm	길이 (인치)	0.0787 inch
순중량	0.7 g		

온도

작동 온도 범위 -40...60 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 자재

최대 케이블 타이 폭	3.6 mm	UV-차단	예
다시 열기 위한 용도	아니요	버전	자체 접착
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	60 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
기본 재질	플라스틱	텐션 강도	80 N
텐션 강도(파운드 힘)	18 lbf	조임 홀 직경	4.1 mm

중요 참고 사항

제품 정보
 박스 내 봉투 수(개): 75
 휴대용 포켓 크기의 박스 내 품목 수(개): 100
 1개 배송 단위는 1박스 수량에 해당하며, 배송 단위의 배수만 주문 가능합니다.

분류

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

도면

치수 도면

