

**STGH ZRV1.5/PE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세스리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

**일반 주문 데이터**

버전	Z-시리즈, 플러그 하우징, 정격 단면적: 1.5 mm <sup>2</sup> , 직접 장착
주문 번호	<a href="#">1698201001</a>
유형	STGH ZRV1.5/PE GN
GTIN (EAN)	4008190891442
수량	50 items

**STGH ZRV1.5/PE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	23 mm	높이 (인치)	0.9055 inch
너비	5 mm	폭 (인치)	0.1968 inch
순중량	1.06 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...75 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 단면적 1.5 mm<sup>2</sup>

일반

극 수 1      설치 권고      직접 장착

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	녹색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

설치 권고      직접 장착

크기

TS 32 오프셋	34.5 mm	TS 35 오프셋	34.5 mm
-----------	---------	-----------	---------

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 수 4

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		