


SCT 4.6/520

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

바이드뮬러의 스테인리스 스틸 시리즈는 고온 또는 심각한 화학물질의 영향 등 극한 환경 조건에서 사용하기에 이상적인 다양한 종류의 스테인리스 스틸 케이블 타이를 제공합니다.

- 스테인리스 스틸 AISI 316,
- 실외 사용에 적합,
- 내방사선성 및 내부식성,
- 비자성,
- 세레이션(serration)이 없으므로 절연체에 손상을 주지 않습니다.

일반 주문 데이터

버전	케이블 타이, 4.6 x 520 mm, 스테인리스 스틸 1.4301, 445 N
주문 번호	1699920000
유형	SCT 4.6/520
GTIN (EAN)	4008190892364
수량	100 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2022-12-31T00:00:00+01:00
대체용 제품	SCT 4.6/520

SCT 4.6/520

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	0.25 mm	깊이 (인치)	0.0098 inch
높이	520 mm	높이 (인치)	20.4724 inch
너비	4.6 mm	폭 (인치)	0.1811 inch
순중량	4.9 g		

온도

작동 온도 범위 -80...538 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 자재

UV-차단	No	다시 열기 위한 용도	아니요
작동 온도 범위, 최대	538 °C	작동 온도 범위, 최소	-80 °C
할로겐	아니요	케이블 직경, 최대	152 mm
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4301	텐션 강도	445 N
텐션 강도(파운드 힘)	100 lbf		

분류

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

SCT 4.6/520

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

도면

