


MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 50 x 50 mm, 노란색
주문 번호	1700540001
유형	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190894306
수량	10 items

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.05 mm	깊이 (인치)	0.002 inch
높이	50 mm	높이 (인치)	1.9685 inch
너비	50 mm	폭 (인치)	1.9685 inch
순중량	3.87 g		

온도

작동 온도 범위	-29...80 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	영구 아크릴 혼성 중합체		
저항 코드에 따른 자재 컬러	4		
버전	자체 접착		
너비	50 mm		
작동 온도 범위, 최대	80 °C		
작동 온도 범위, 최소	-29 °C		
컬러 코드	노란색		
기본 재질	아크릴 코팅 섬유 웨빙		
인쇄 색상	검정		
인쇄 문자	기호		
패키징 단위당 마커 개수	70		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트	
	패키지 단위당 조합 개수	10	
	콤비네이션당 마커 개수	7	
콤비네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 7 Device markers		
작동 온도 범위	-29...80 °C		
임프린트	삼각형과 낙뢰 모양		

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

