


MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 버전 | 디바이스 마커, 디바이스 마커, 50 x 50 mm, 노란색 |
| 주문 번호 | 1700540001 |
| 유형 | MARKO-C. 50X50X50 B/DR. |
| GTIN (EAN) | 4008 190894306 |
| 수량 | 10 items |

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.05 mm | 깊이 (인치) | 0.002 inch |
| 높이 | 50 mm | 높이 (인치) | 1.9685 inch |
| 너비 | 50 mm | 폭 (인치) | 1.9685 inch |
| 순중량 | 3.87 g | | |

온도

작동 온도 범위 -29...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------|--|
| 접착물 | 영구 아크릴 혼성 중합체 | | |
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 4 | | |
| 버전 | 자체 접착 | | |
| 너비 | 50 mm | | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 80 °C | | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -29 °C | | |
| 컬러 코드 | 노란색 | | |
| 기본 재질 | 아크릴 코팅 섬유 웨빙 | | |
| 인쇄 색상 | 검정 | | |
| 인쇄 문자 | 기호 | | |
| 패키징 단위당 마커 개수 | 70 | | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | 라벨 시트 | |
| | 패키지 단위당 조합 개수 | 10 | |
| | 콤비네이션당 마커 개수 | 7 | |
| 콤비네이션당 마커 개수 | 1 Label sheet = 7 Device markers | | |
| 작동 온도 범위 | -29...80 °C | | |
| 임프린트 | 삼각형과 낙뢰 모양 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

