


MARKO-C.100X100X100 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**일반 주문 데이터**

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 100 x 100 mm, 노란색
주문 번호	1700550001
유형	MARKO-C.100X100X100 B/DR
GTIN (EAN)	4008190896218
수량	10 items

MARKO-C.100X100X100 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.05 mm	깊이 (인치)	0.002 inch
높이	100 mm	높이 (인치)	3.937 inch
너비	100 mm	폭 (인치)	3.937 inch
순중량	5.8 g		

온도

작동 온도 범위	-29...80 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	영구 아크릴 혼성 중합체	
저항 코드에 따른 자재 컬러	4	
버전	자체 접착	
너비	100 mm	
작동 온도 범위, 최대	80 °C	
작동 온도 범위, 최소	-29 °C	
컬러 코드	노란색	
기본 재질	아크릴 코팅 섬유 웨빙	
인쇄 색상	검정	
인쇄 문자	기호	
패키징 단위당 마커 개수	30	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트
	패키지 단위당 조합 개수	10
	콤비네이션당 마커 개수	3
콤비네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 3 Device markers	
작동 온도 범위	-29...80 °C	
임프린트	삼각형과 낙뢰 모양	

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

MARKO-C.100X100X100 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

