

MARKO-C.200X200X200 B/DR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 200 x 200 mm, 노란색
주문 번호	<u>1700560001</u>
유형	MARKO-C.200X200X200 B/DR
GTIN (EAN)	4008190896225
수량	10 items

MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller **¾**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

Sol			
승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
			,
깊이	0.05 mm	깊이 (인치)	0.002 inch
높이	200 mm	높이 (인치)	7.874 inch
너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
난중량	10.2 g		
<u> </u> 도			
작동 온도 범위	-2980 °C		
환경 제품 규정 준수	2555 C		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 데이터	'		
접착물	영구 아크릴 혼성 중합체		
付항 코드에 따른 자재 컬러	4		
l전	자체 접착		
H	200 mm		
∤동 온도 범위, 최대	80 °C		
작동 온도 범위, 최소	-29 °C		
걸러 코드	노란색		
기본 재질	아크릴 코팅 섬유 웨빙		
<u>인쇄</u> 색상	검정		
민쇄 문자·	기호		
대키징 단위당 마커 개수	10		
배키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트	
	패키지 단위당 조합 개수	10	
	콤비네이션당 마커 개수	1	
큼비네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 1 Device markers		
악동 온도 범위	-2980 °C		
님프린트	삼각형과 낙뢰 모양		
분류			
± 11			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
TOLACO 1F O	27.20.11.04		

ECLASS 15.0

2 카탈로그 상태 / 도면

27-28-11-04



MARKO-C.200X200X200 B/DR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



