

**DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**제품 이미지****그림과 유사**

당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	크립프 접점 (단자대), 0.35 mm <sup>2</sup>
주문 번호	<a href="#">1705310000</a>
유형	DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008190948573
수량	500 items

**DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

순중량	0.21 g
-----	--------

**온도**

주변 온도	-5 °C...40 °C	작동 온도	130 °C
-------	---------------	-------	--------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**등급 데이터**

정격 단면적	0.35 mm <sup>2</sup>	IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	1.83 mΩ
IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	0.56 W		

**시스템 사양**

버전	0.2...0.35 mm <sup>2</sup> 지지용
----	--------------------------------

**일반**

설치 권고	직접 장착	표면 마감	주석 도금
-------	-------	-------	-------

**자재 데이터**

기본 재질	플라스틱	표면 마감	주석 도금
컬러 코드	은색		

**추가 기술 데이터**

설치 권고	직접 장착
-------	-------

**클램프용 컨덕터(정격 결선)**

탈피 길이	6 mm	결선 유형	크림프 접점
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	0.35 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	0.35 mm <sup>2</sup>

**분류**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		