


DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



그림과 유사

당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	크림프 접점 (단자대), 0.35 mm ²
주문 번호	1705310000
유형	DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008190948573
수량	500 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-12-31T00:00:00+01:00

DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.21 g

온도

주변 온도 -5 °C...40 °C 작동 온도 130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 단면적 0.35 mm² IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 1.83 mΩ
 IEC 60947-7-x 규격 전력 손실 0.56 W

시스템 사양

버전 0.2...0.35 mm² 지지용

일반

설치 권고 직접 장착 표면 마감 주석 도금

자재 데이터

기본 재질 플라스틱 표면 마감 주석 도금
 컬러 코드 은색

추가 기술 데이터

설치 권고 직접 장착

클램프용 컨덕터(정격 결선)

탈피 길이 6 mm 결선 유형 크림프 접점
 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 0.35 mm² 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 0.35 mm²
 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대

분류

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796
 ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
 ECLASS 15.0 27-44-02-04