


**SERV-P. DIAM16 L3 SW/WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)그림과 유사

Service Pack은 천공 시트에 심볼이 사전 인쇄되어 있는 백입니다. 전기 시스템 라벨링을 위한 올라운드 솔루션으로 알킬 알코올 및 벤젠에 높은 내성을 가집니다.

일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 16 x 16 mm, 검정
주문 번호	<a href="#">1707350003</a>
유형	SERV-P. DIAM16 L3 SW/WS
GTIN (EAN)	4008190925338
수량	1 items

**SERV-P. DIAM16 L3 SW/WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

ROHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	16 mm	높이 (인치)	0.6299 inch
너비	16 mm	폭 (인치)	0.6299 inch
순중량	32.03 g		

**온도**

작동 온도 범위	-45...80 °C
----------	-------------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**일반 데이터**

접착물	영구 아크릴 혼성 중합체				
저항 코드에 따른 자재 컬러	0				
용지당 수	20				
버전	자체 접착				
너비	16 mm				
작동 온도 범위, 최대	80 °C				
작동 온도 범위, 최소	-45 °C				
컬러 코드	검정				
기본 재질	아크릴 코팅 섬유 웨빙				
인쇄 문자	혼합 문자				
패키징 단위당 마커 개수	200				
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트			
	패키지 단위당 조합 개수	10			
	콤비네이션당 마커 개수	20			
콤비네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 20 Device markers				
작동 온도 범위	-45...80 °C				
임프린트	L3				

**분류**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		