


## SERV-P. DIAM16 PE GE/GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 그림과 유사

Service Pack은 천공 시트에 심볼이 사전 인쇄되어 있는 백입니다. 전기 시스템 라벨링을 위한 올라운드 솔루션으로 알킬 알코올 및 벤젠에 높은 내성을 가집니다.

### 일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 16 x 16 mm, 노란색
주문 번호	<a href="#">1707350006</a>
유형	SERV-P. DIAM16 PE GE/GN
GTIN (EAN)	4008190925369
수량	1 items

**SERV-P. DIAM16 PE GE/GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	16 mm	높이 (인치)	0.6299 inch
너비	16 mm	폭 (인치)	0.6299 inch
순중량	36.4 g		

온도

작동 온도 범위 -45...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	영구 아크릴 혼성 중합체		
저항 코드에 따른 자재 컬러	4		
용지당 수	20		
버전	자체 접착		
너비	16 mm		
작동 온도 범위, 최대	80 °C		
작동 온도 범위, 최소	-45 °C		
컬러 코드	노란색		
기본 재질	아크릴 코팅 섬유 웹		
인쇄 색상	검정		
인쇄 문자	대문자		
패키징 단위당 마커 개수	200		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트	
	패키지 단위당 조합 개수	10	
	조합네이션당 마커 개수	20	
조합네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 20 Device markers		
작동 온도 범위	-45...80 °C		
인프린트	PE		

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		