




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





그러져 ㅠ시

A4 사무실 레이저 프린터용으로 적합한 접착식 폴리에스터 라벨.

일반 주문 데이터

버전	LaserMark, 컨덕터 및 케이블 마커, 16.2 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, 노란색	
주문 번호	<u>1712491687</u>	
유형	LM WO 25/140 GE	
GTIN (EAN)	4008190947125	
수량	10 items	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001530

EC001530

27-40-04-01

27-40-04-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
	<u> </u>			
깊이	0.03 mm	깊이 (인치)	0.001 inch	
높이 	25 mm	높이 (인치)	0.9842 inch	
너비	140 mm	폭 (인치)	5.5118 inch	
순중량 -	9.15 g			
온도				
작동 온도 범위	-40150 °C			
	-40190 C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 데이터				
접착물	아크릴레이트			
저항 코드에 따른 자재 컬러	4			
용지당 수	16			
민쇄 유형	검은색			
H전	자체 접착			
네	140 mm			
JL 94 가연성 등급	V-0			
작동 온도 범위, 최대	150 °C			
작동 온도 범위, 최소	-40 °C			
컬러 코드 	노란색			
할로겐 지나 제지	아니요			
기본 재질	폴리에스테르 필름			
인쇄 문자	없는			
패키징 단위당 마커 개수	160	기베 나트		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트		
	패키지 단위당 조합 개수	10		
그 베리 피드이 그기	콤비네이션당 마커 개수	16		
라벨링 필드의 크기		25 x 26 mm		
콤비네이션당 마커 개수 작동 온도 범위	1 Label sheet = 16 Conductor and cable markers			
	-40150 °C			
컨덕터 및 케이블 마커				
할로겐 할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	150 mm²	
 전선 굵기, 최소	70 mm ²	 컨덕터 O.D., 최대	36.4 mm	
 컨덕터 O.D., 최소	16.2 mm	텍스트 필드 폭	25 mm	
프 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26 mm	컨덕터 O.D.	16.2 - 36.4 mm	
결선된 와이어의 단면적	70 - 150 mm²			

작성 날짜 11.11.2025 10:39:01 MEZ

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

카탈로그 상태 / 도면 2

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC001530

EC001530

EC001530

27-40-04-01





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

