



그림과 유사

### WSM 소형 플레이트

- 전혀 녹슬지 않으며 내산성이 있음
- 압인 처리된 글자가 있어 도장 시에도 여전히 판독이 가능
- 맞춤형 인쇄, 캐리어에 돈을새김
- WSM 서비스 박스의 내용물, 각각 40개: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ,, ~, =, ü, 접지, 중성. 스틸 케이블 타이(200 mm) 200개. 스테인레스 스틸 캐리어 30개, 48 mm 및 60 mm, 스틸 캐리어 20개, 84 mm, 스틸 캐리어 10개, 108 mm 및 288 mm

### 일반 주문 데이터

버전	스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 5.5 x 9.9 mm, 은색
주문 번호	<a href="#">1712501054</a>
유형	WSM 10 Ä
GTIN (EAN)	4032248149384
수량	200 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.3 mm	깊이 (인치)	0.0118 inch
높이	5.5 mm	높이 (인치)	0.2165 inch
너비	9.9 mm	폭 (인치)	0.3898 inch
순중량	0.05 g		

온도

작동 온도 범위	500 °C
----------	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 방향	수평	
인쇄 유형	표준	
너비	9.9 mm	
작동 온도 범위, 최대	500 °C	
컬러 코드	은색	
할로겐	아니요	
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404	
인쇄 문자	대문자	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	컴포넌트 부품
조합당 마커 개수	1 Component part = Conductor and cable markers	
작동 온도 범위	500 °C	
임프린트	Ä	

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	500 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	16 mm <sup>2</sup>	결선된 와이어의 단면적	16 - 500 mm <sup>2</sup>

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

### 액세서리

#### 스테인리스 스틸



바이드물러의 스테인리스 스틸 시리즈는 고온 또는 심각한 화학물질의 영향 등 극한 환경 조건에서 사용하기에 이상적인 다양한 종류의 스테인리스 스틸 케이블 타이를 제공합니다.

- 스테인리스 스틸 AISI 316,
- 실외 사용에 적합,
- 내방사선성 및 내부식성,
- 비자성,
- 세레이션(serration)이 없으므로 절연체에 손상을 주지 않습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	SCT 4.6/838	버전
주문 번호	<a href="#">1699940000</a>	케이블 타이, 4.6 x 838 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892388	
수량	100 ST	
유형	SCT 4.6/679	버전
주문 번호	<a href="#">1699930000</a>	케이블 타이, 4.6 x 679 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892371	
수량	100 ST	
유형	SCT 4.6/520	버전
주문 번호	<a href="#">1699920000</a>	케이블 타이, 4.6 x 520 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892364	
수량	100 ST	
유형	SCT 4.6/360 C	버전
주문 번호	<a href="#">1699910000</a>	케이블 타이, 4.6 x 360 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892357	
수량	100 ST	
유형	SCT 4.6/266 C	버전
주문 번호	<a href="#">1699900000</a>	케이블 타이, 4.6 x 266 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892340	
수량	100 ST	
유형	SCT 4.6/201 C	버전
주문 번호	<a href="#">1699810000</a>	케이블 타이, 4.6 x 201 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892258	
수량	100 ST	
유형	SCT 4.6/127 C	버전
주문 번호	<a href="#">1699800000</a>	케이블 타이, 4.6 x 127 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892241	
수량	100 ST	

## WSM 10 Ä

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 홀더



WSM은 케이블, 도체, 파이프 및 컴포넌트에 사용하는 완전한 마킹 시스템입니다. 다른 마커로 견디지 못하는 환경에서의 영구적 라벨링을 제공합니다. 이 제품군은 라벨링 플레이트, 캐리어 및 스테인레스 스틸 케이블 타이로 구성되며, 개별적으로 공급되거나 WSM 세트 및 서비스 박스 형태로 공급됩니다.

#### 장점:

- 가독성을 극대화하기 위한 글자 압인 처리
- 내열, 내한, 내부식, 내산, 내화학물, 내화 등
- 개별 글자 및 여러 글자 마킹을 결합할 수 있음
- 빠른 설치
- 옥외 사용에 이상적임
- 케이블 타이를 사용하여 쉽게 부착

### 일반 주문 데이터

유형	WSMH 84MM	버전
주문 번호	<a href="#">1774520000</a>	스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, 은색
GTIN (EAN)	4032248 149315	
수량	50 ST	
유형	WSMH 60MM	버전
주문 번호	<a href="#">1774510000</a>	스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, 은색
GTIN (EAN)	4032248 149308	
수량	50 ST	
유형	WSMH 48MM	버전
주문 번호	<a href="#">1774500000</a>	스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, 은색
GTIN (EAN)	4032248 149292	
수량	50 ST	
유형	WSMH 288MM	버전
주문 번호	<a href="#">1774490000</a>	스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, 은색
GTIN (EAN)	4032248 149285	
수량	50 ST	
유형	WSMH 108MM	버전
주문 번호	<a href="#">1774530000</a>	스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 108 x 11 mm, 은색
GTIN (EAN)	4032248 149322	
수량	50 ST	

### 케이블 타이 공구



### 일반 주문 데이터

유형	WSM TOOL AUTOMATIK	버전
주문 번호	<a href="#">1774470000</a>	스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 180 x 275 mm, 은색
GTIN (EAN)	4032248 149261	
수량	1 ST	

액세서리

유형	WSM TOOL MANUELL	버전
주문 번호	<a href="#">1774480000</a>	스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 210 x 220 mm, 은색
GTIN (EAN)	4032248 149278	
수량	1 ST	