

**WSM 10 U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

**WSM 소형 플레이트**

- 전혀 녹슬지 않으며 내산성이 있음
- 압인 처리된 글자가 있어 도장 시에도 여전히 판독이 가능
- 맞춤형 인쇄, 캐리어에 돈을새김
- WSM 서비스 박스의 내용물, 각각 40개: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ,, ~, =, ü, 접지, 중성. 스틸 케이블 타이(200 mm) 200개. 스테인레스 스틸 캐리어 30개, 48 mm 및 60 mm, 스틸 캐리어 20개, 84 mm, 스틸 캐리어 10개, 108 mm 및 288 mm

**일반 주문 데이터**

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 5.5 x 9.9 mm, 은색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1712501679</a>                  |
| 유형         | WSM 10 U                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190947484                               |
| 수량         | 200 items                                   |

WSM 10 U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.3 mm | 깊이 (인치) | 0.0118 inch |
| 높이  | 5.5 mm | 높이 (인치) | 0.2165 inch |
| 너비  | 9.9 mm | 폭 (인치)  | 0.3898 inch |
| 순중량 | 0.14 g |         |             |

온도

작동 온도 범위 500 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|               |  |         |
|---------------|--|---------|
| 인쇄 방향         | 수평   |         |
| 인쇄 유형         | 표준   |         |
| 너비            | 9.9 mm   |         |
| 작동 온도 범위, 최대  | 500 °C   |         |
| 컬러 코드         | 은색   |         |
| 할로겐           | 아니요  |         |
| 기본 재질         | 스테인레스 스틸 1.4404                                |         |
| 인쇄 문자         | 대문자  |         |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태  | 컴포넌트 부품 |
| 조합당 마커 개수     | 1 Component part = Conductor and cable markers |         |
| 작동 온도 범위      | 500 °C   |         |
| 임프린트          | U  |         |

컨덕터 및 케이블 마커

|           |                    |              |                          |
|-----------|--------------------|--------------|--------------------------|
| 할로겐       | 아니요                | 전선 굵기, 최대    | 500 mm <sup>2</sup>      |
| 전선 굵기, 최소 | 16 mm <sup>2</sup> | 결선된 와이어의 단면적 | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

### 액세서리

#### 스테인리스 스틸



바이드물러의 스테인리스 스틸 시리즈는 고온 또는 심각한 화학물질의 영향 등 극한 환경 조건에서 사용하기에 이상적인 다양한 종류의 스테인리스 스틸 케이블 타이를 제공합니다.

- 스테인리스 스틸 AISI 316,
- 실외 사용에 적합,
- 내방사선성 및 내부식성,
- 비자성,
- 세레이션(serration)이 없으므로 절연체에 손상을 주지 않습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SCT 4.6/838                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1699940000</a> | 케이블 타이, 4.6 x 838 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388              |  |
| 수량         | 100 ST                     |  |
| 유형         | SCT 4.6/679                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1699930000</a> | 케이블 타이, 4.6 x 679 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371              |  |
| 수량         | 100 ST                     |  |
| 유형         | SCT 4.6/520                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1699920000</a> | 케이블 타이, 4.6 x 520 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364              |  |
| 수량         | 100 ST                     |  |
| 유형         | SCT 4.6/360 C              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1699910000</a> | 케이블 타이, 4.6 x 360 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357              |  |
| 수량         | 100 ST                     |  |
| 유형         | SCT 4.6/266 C              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1699900000</a> | 케이블 타이, 4.6 x 266 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340              |  |
| 수량         | 100 ST                     |  |
| 유형         | SCT 4.6/201 C              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1699810000</a> | 케이블 타이, 4.6 x 201 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258              |  |
| 수량         | 100 ST                     |  |
| 유형         | SCT 4.6/127 C              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1699800000</a> | 케이블 타이, 4.6 x 127 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241              |  |
| 수량         | 100 ST                     |  |

## WSM 10 U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 홀더



WSM은 케이블, 도체, 파이프 및 컴포넌트에 사용하는 완전한 마킹 시스템입니다. 다른 마커로 견디지 못하는 환경에서의 영구적 라벨링을 제공합니다. 이 제품군은 라벨링 플레이트, 캐리어 및 스테인레스 스틸 케이블 타이로 구성되며, 개별적으로 공급되거나 WSM 세트 및 서비스 박스 형태로 공급됩니다.

장점:

- 가독성을 극대화하기 위한 글자 압인 처리
- 내열, 내한, 내부식, 내산, 내화학물, 내화 등
- 개별 글자 및 여러 글자 마킹을 결합할 수 있음
- 빠른 설치
- 옥외 사용에 이상적임
- 케이블 타이를 사용하여 쉽게 부착

### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | WSMH 84MM                  | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1774520000</a> | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, 은색  |
| GTIN (EAN) | 4032248 149315             |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | WSMH 60MM                  | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1774510000</a> | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, 은색  |
| GTIN (EAN) | 4032248 149308             |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | WSMH 48MM                  | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1774500000</a> | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, 은색  |
| GTIN (EAN) | 4032248 149292             |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | WSMH 288MM                 | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1774490000</a> | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149285             |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | WSMH 108MM                 | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1774530000</a> | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 108 x 11 mm, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149322             |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |

### 케이블 타이 공구



### 일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | WSM TOOL AUTOMATIK         | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1774470000</a> | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 180 x 275 mm, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149261             |   |
| 수량         | 1 ST                       |   |

### 액세서리

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | WSM TOOL MANUELL           | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1774480000</a> | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 210 x 220 mm, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248149278              |   |
| 수량         | 1 ST                       |   |