

WSM 10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

WSM 소형 플레이트

- 전혀 녹슬지 않으며 내산성이 있음
- 압인 처리된 글자가 있어 도장 시에도 여전히 판독이 가능
- 맞춤형 인쇄, 캐리어에 돈을새김
- WSM 서비스 박스의 내용물, 각각 40개: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, .., ~, =, ü, 접지, 중성. 스틸 케이블 타이(200 mm) 200개. 스테인레스 스틸 캐리어 30개, 48 mm 및 60 mm, 스틸 캐리어 20개, 84 mm, 스틸 캐리어 10개, 108 mm 및 288 mm

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 5.5 x 9.9 mm, 은색 |
| 주문 번호 | 1712501681 |
| 유형 | WSM 10 V |
| GTIN (EAN) | 4008190947491 |
| 수량 | 200 items |

WSM 10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.3 mm | 깊이 (인치) | 0.0118 inch |
| 높이 | 5.5 mm | 높이 (인치) | 0.2165 inch |
| 너비 | 9.9 mm | 폭 (인치) | 0.3898 inch |
| 순중량 | 0.13 g | | |

온도

작동 온도 범위 500 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | |
|---------------|--|---------|
| 인쇄 방향 | 수평 | |
| 인쇄 유형 | 표준 | |
| 너비 | 9.9 mm | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 500 °C | |
| 컬러 코드 | 은색 | |
| 할로겐 | 아니요 | |
| 기본 재질 | 스테인레스 스틸 1.4404 | |
| 인쇄 문자 | 대문자 | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | 컴포넌트 부품 |
| 조합당 마커 개수 | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| 작동 온도 범위 | 500 °C | |
| 임프린트 | V | |

컨덕터 및 케이블 마커

| | | | |
|-----------|--------------------|--------------|--------------------------|
| 할로겐 | 아니요 | 전선 굵기, 최대 | 500 mm ² |
| 전선 굵기, 최소 | 16 mm ² | 결선된 와이어의 단면적 | 16 - 500 mm ² |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

액세서리

스테인리스 스틸



바이드물러의 스테인리스 스틸 시리즈는 고온 또는 심각한 화학물질의 영향 등 극한 환경 조건에서 사용하기에 이상적인 다양한 종류의 스테인리스 스틸 케이블 타이를 제공합니다.

- 스테인리스 스틸 AISI 316,
- 실외 사용에 적합,
- 내방사선성 및 내부식성,
- 비자성,
- 세레이션(serration)이 없으므로 절연체에 손상을 주지 않습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | SCT 4.6/838 | 버전 |
| 주문 번호 | 1699940000 | 케이블 타이, 4.6 x 838 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | SCT 4.6/679 | 버전 |
| 주문 번호 | 1699930000 | 케이블 타이, 4.6 x 679 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | SCT 4.6/520 | 버전 |
| 주문 번호 | 1699920000 | 케이블 타이, 4.6 x 520 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | SCT 4.6/360 C | 버전 |
| 주문 번호 | 1699910000 | 케이블 타이, 4.6 x 360 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | SCT 4.6/266 C | 버전 |
| 주문 번호 | 1699900000 | 케이블 타이, 4.6 x 266 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | SCT 4.6/201 C | 버전 |
| 주문 번호 | 1699810000 | 케이블 타이, 4.6 x 201 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | SCT 4.6/127 C | 버전 |
| 주문 번호 | 1699800000 | 케이블 타이, 4.6 x 127 mm, 스테인레스 스틸 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241 | |
| 수량 | 100 ST | |

WSM 10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

홀더



WSM은 케이블, 도체, 파이프 및 컴포넌트에 사용하는 완전한 마킹 시스템입니다. 다른 마커로 견디지 못하는 환경에서의 영구적 라벨링을 제공합니다. 이 제품군은 라벨링 플레이트, 캐리어 및 스테인레스 스틸 케이블 타이로 구성되며, 개별적으로 공급되거나 WSM 세트 및 서비스 박스 형태로 공급됩니다.

장점:

- 가독성을 극대화하기 위한 글자 압인 처리
- 내열, 내한, 내부식, 내산, 내화학물, 내화 등
- 개별 글자 및 여러 글자 마킹을 결합할 수 있음
- 빠른 설치
- 옥외 사용에 이상적임
- 케이블 타이를 사용하여 쉽게 부착

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | WSMH 84MM | 버전 |
| 주문 번호 | 1774520000 | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149315 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | WSMH 60MM | 버전 |
| 주문 번호 | 1774510000 | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149308 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | WSMH 48MM | 버전 |
| 주문 번호 | 1774500000 | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149292 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | WSMH 288MM | 버전 |
| 주문 번호 | 1774490000 | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149285 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | WSMH 108MM | 버전 |
| 주문 번호 | 1774530000 | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 108 x 11 mm, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149322 | |
| 수량 | 50 ST | |

케이블 타이 공구



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | WSM TOOL AUTOMATIK | 버전 |
| 주문 번호 | 1774470000 | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 180 x 275 mm, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149261 | |
| 수량 | 1 ST | |

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | WSM TOOL MANUELL | 버전 |
| 주문 번호 | 1774480000 | 스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 210 x 220 mm, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149278 | |
| 수량 | 1 ST | |