VT-TM-I 18 MC NE GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









그림과 유사

TM-I는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. 긴 문자열을 사용한 개별 라벨링에 다양한 길이의 태그를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다. 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.

TM-I의 특별한 모양 덕분에 조립이 쉽고 견고한 배치가 가능합니다. 시판되는 다양한 슬리브와 호환됩니다. MultiCard 형식 덕분에 SMark 레이저 프린터, PrintJet CONNECT, 플로터 또는 STI 펜으로 태그를 쉽게 편리하게 인쇄할 수 있습니다.

- 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다.
- 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증
- 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.
- CLI T 슬리브와 연계하여 P-잉크 또는 STI 펜으로 라벨링하기에 적합하지 않음

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, 녹색
주문 번호	<u>1714101688</u>
유형	VT-TM-I 18 MC NE GN
GTIN (EAN)	4008190332549
수량	640 items

1

VT-TM-I 18 MC NE GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

응 인			
ROHS	<u>준수</u>		
너수 및 중량			
깊이	1.7 mm	깊이 (인치)	0.0669 inch
들이 -	18 mm	높이 (인치)	0.7087 inch
기 비	4 mm	폭 (인치)	0.1575 inch
는 중량 	0.32 g		
도			
작동 온도 범위	-40100 °C		
환경 제품 규정 준수			'
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
ll품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.002 kg CO2 eq.	
일반 데이터			
l항 코드에 따른 자재 컬러	5		
: :지당 수	64		
!쇄 유형	검은색		
	4 mm		
L 94 가연성 등급	V-2		
	100 °C		
rs 온도 범위, 최소 rs 온도 범위, 최소	-40 °C		
I러 코드	<u></u> 녹색		
: <u></u> :로겐			
<u>- ~ 년</u> 본 재질	폴리아미드 66		
!쇄 문자	블랭크		
- 데 드대 배키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	
권장 산업	운송, 기계		
= 0	PRINTJET CONNECT, MCP I	BASIC 2, MCP PLUS 2	
금니네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Insert marker		
남동 온도 범위	-40100 °C		
^건 덕터 및 케이블 마커			
	21.15		
할로겐	아니요	컨덕터 O.D., 최대	35 mm
ປ덕터 O.D., 최소	1.3 mm	컨덕터 O.D.	1.3 - 35 mm
분류			
TIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
CLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01
CLASS 9.1	27-28-11-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-02
CLASS 11.0 CLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-02
CLASS 15.0	27 20 11 02	LOLAGO 14.0	21-20-11-02

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

27-28-11-02



VT-TM-I 18 MC NE GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

