

그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | VPK(플라스틱 소재 블랭킹 플러그), 블랭킹 플러그, 피 섀형, PG 48, 12 mm, IP65, 폴리아미드 6(PA6-GF30) |
| 주문 번호 | 1719260000 |
| 유형 | VP 48-K54 |
| GTIN (EAN) | 4008190352516 |
| 수량 | 5 items |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|----------|---------|----------|-------------|
| 높이 | 4 mm | 높이 (인치) | 0.1575 inch |
| 길이 | 16 mm | 길이 (인치) | 0.6299 inch |
| 직경 | 59.3 mm | 벽 두께, 최소 | 0.5 mm |
| 벽 두께, 최대 | 11 mm | 순중량 | 22.4 g |

온도

작동 온도 -40 °C...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------|----------|
| 헤드 직경 | 69.00 mm | GWDR 보호 등급 | IP65 |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | 할로겐 | 아니요 |
| 보호 등급 | IP54 | 케이블 글랜드 | PG |
| 기본 재질 | 폴리아미드 6(PA6 - GF30) | 실링 링 직경 | 59.30 mm |
| 외부 스레드 | PG 48 | 나사선 길이 | 12 mm |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

도면

