GWDR PG16-NP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사







제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, PG 10 네오프렌	
주문 번호	<u>1719580000</u>	
유형	GWDR PG16-NP	
GTIN (EAN)	4008190352844	
수량	100 items	

GWDR PG16-NP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
높이	1.2 mm	<u>높이 (인치)</u>	0.0472 inch	
순중량	0.77 g		,	
온도				
작동 온도	-40 °C100 °C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 정보				
실리콘	아니요	와이어 개수	1	
O.D.	30 mm	작동 온도 범위, 최대	100 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	 할로겐	예	
두께	1.20 mm	케이블 글랜드	PG 16	
기본 재질	네오프렌	 실링 링 직경	30.00 mm	
실링	네오프렌	외부 스레드	PG 16	
내부 나사산	PG 16	내부 직경 D2	22.50 mm	
 분류			'	
ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181	
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181	
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19	
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19	
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19	
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19	
ECLASS 15.0	27-43-03-19			

카탈로그 상태 / 도면 2



GWDR PG16-NP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

