

**EWS M 25X1,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**그림과 유사**

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
 롤넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
 포함되어 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	EWS(배수 장치), 보상 요소, M 25, 5 mm, 폴리아미드
주문 번호	<a href="#">1719740000</a>
유형	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
수량	20 items

**EWS M 25X1,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

높이	23 mm	높이 (인치)	0.9055 inch
길이	23 mm	길이 (인치)	0.9055 inch
순중량	13.25 g		

**온도**

작동 온도	-20 °C...40 °C
-------	----------------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**일반 정보**

UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	40 °C
작동 온도 범위, 최소	-20 °C	나사산 피치	1.5 mm
AF 크기 1	30 mm	보호 등급	IP54
케이블 글랜드	미터	기본 재질	폴리아미드
외부 스레드	M 25	나사선 길이	5 mm
내부 직경 D2	25.00 mm	연결 어댑터용 토크, 최대	5.00 Nm
연결 어댑터용 토크, 최소	5.00 Nm		

**케이블 글랜드 인증 번호**

식별	Ex e II, II 2 GD	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	PTB 01 ATEX 1128 X
----	------------------	---------------------	--------------------

**분류**

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

**EWS M 25X1,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

