

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 장착 풋
주문 번호	1723660000
유형	MOFU 15/35 ZDUB
GTIN (EAN)	4008190975531
수량	50 items

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	15 mm	깊이 (인치)	0.5906 inch
높이	43 mm	높이 (인치)	1.6929 inch
너비	5 mm	폭 (인치)	0.1968 inch
순중량	1.04 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...75 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	장착 레일용	엔드 커버 플레이트 필요	예
장착 레일	TS 35, TS 15		

일반

장착 레일	TS 35, TS 15
-------	--------------

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

개방측	오른쪽	장착물 유형	스냅온
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	플러그

크기

피치(mm)(P)	18.00 mm	TS 15 오프셋	21 mm
TS 35 오프셋	2 mm		

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 방향	상단	결선 유형	텐션 클램프 결선
-------	----	-------	-----------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		