

## BS 35II KLBUE3-8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지



당사의 광범위한 KLBÜ 차폐 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차폐 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 픽싱 세트, 스틸
주문 번호	<a href="#">1723810000</a>
유형	BS 35II KLBUE3-8
GTIN (EAN)	4008190377007
수량	10 items

## BS 35II KLBUE3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	36.5 mm	깊이 (인치)	1.437 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
직경	3 mm	순중량	56.54 g

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 사양

버전	클램프 브래킷
----	---------

## 자재 데이터

기본 재질	스틸	컬러 코드	은색
-------	----	-------	----

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	폭발 테스트 버전	예
--------	-----	-----------	---

## 크기

직경	3 mm
----	------

## 클램프용 컨덕터(정격 결선)

케이블 직경, 최대	8 mm	케이블 직경, 최소	3 mm
------------	------	------------	------

## 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		