## LM MT300 17/9 GE




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- 접착식 폴리에스테르 라벨
- A4 레이저 프린터에 적합
- 내마모성
- 뛰어난 내열성
- 모든 종류의 개펴 장치 및 모듈 마킹용
- 볼펜 또는 STI 마킹 펜으로 쓸 수도 있음

### 일반 주문 데이터

버전	LaserMark, 디바이스 마커, 9 x 17.8 mm, 노란색
주문 번호	<u>1724151687</u>
유형	LM MT300 17/9 GE
GTIN (EAN)	4008190368982
수량	10 items

## LM MT300 17/9 GE



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

	T.A.			
ROHS	순수 	준수 		
أ수 및 중량				
7101	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch	
깊이	9 mm		0.003 i inch	
들이 너비	9 mm 17.8 mm	높이 (인치) 폭 (인치)	0.3543 inch 0.7008 inch	
-1미 - - - - -		<u>목 (인지)</u>	0.7008 inch	
	13 g			
으로				
작동 온도 범위	-40150 °C			
·경 제품 규정 준수				
auc 조스 사태	조스 에이미조피			
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
	U. I WIM 이용의 SVHC 없음			
실반 데이터				
	아크릴 접착제			
付항 코드에 따른 자재 컬러	4			
·지당 수	341			
쇄 방법	레이저 인쇄			
 전	자체 접착			
<u> </u>	17.8 mm			
_ 94 가연성 등급	НВ			
동 온도 범위, 최대	150 °C			
동 온도 범위, 최소	-40 °C			
러 코드	 노란색			
:	아니요			
! 또면	폴리에스테르, PVC 미포함			
<u> 는 세월</u> <u> </u> 쇄 문자	없는 없는			
' <sup>뙈 눈자</sup>  키징 단위당 마커 개수	<del></del> 3410			
패키지 단위당 조합 개수		라벨 시트		
	패키지 단위당 조합 개수	<u> </u>		
	콤비네이션당 마커 개수	341		
L 969에 따른 인증	 예	341		
는 303에 떠는 건경 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 Label sheet = 341 Device	markers		
등미대이전공 <u>미기 개구</u> 	-40150 °C			
니바이스 마 <del>커</del>	,			
:L= 111	ALLO.			
달로겐	아니요			
른류				
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-04	
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-02	
CLASS 15.0	27-28-11-04	LOLAGO 14.0	21-20-11-02	

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

27-28-11-04



## LM MT300 17/9 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



