



Weidmüller 도체 및 케이블 마커 제품들은 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공합니다. 그 용도는 협소한 도체에서 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다. 해당 제품들은 개별 태그, 투명 슬리브, 수축 끼워 맞춤 슬리브 및 마커가 있는 결합 시스템이며, 케이블 타이를 사용하여 고정할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	TM-I, 슬리브 x 9 mm, PVC, 컬러 코드: 투명, 컨덕터 O.D.: 10 - 317 mm
주문 번호	<a href="#">1724790000</a>
유형	TMC 9/20
GTIN (EAN)	4008190373238
수량	250 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	20 mm	높이 (인치)	0.7874 inch
너비	9 mm	폭 (인치)	0.3543 inch
순중량	0.67 g		

온도

작동 온도 범위	-40...80 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

용지당 수	50	인쇄 유형	검은색
너비	9 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	80 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	투명	할로겐	아니요
기본 재질	PVC	인쇄 문자	없음
권장 산업	운송, 기계	호환 가능 프린터	
작동 온도 범위	-40...80 °C		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	150 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	16 mm <sup>2</sup>	컨덕터 O.D., 최대	317 mm
컨덕터 O.D., 최소	10 mm	컨덕터 O.D.	10 - 317 mm
결선된 와이어의 단면적	16 - 150 mm <sup>2</sup>		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		