

**HDC-CM-4BZF AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



CM4 모듈은 텐션 스프링 클램프 결선 방식을 사용합니다.  
접점은 스크류드라이버를 사용하여 열 수 있습니다. 이후  
전선을 삽입하고 스크류드라이버를 빼면 접점 챔버가  
닫힙니다. 특수한 공구 없이도 신속하고 안전하게 결선할  
수 있습니다.  
모듈을 제거할 때에는 핀제거 공구를 사용할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 모듈
주문 번호	<a href="#">1730130000</a>
유형	HDC-CM-4BZF AG
GTIN (EAN)	4008190384685
수량	10 items

## HDC-CM-4BZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E92202

## 치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	40.4 mm	높이 (인치)	1.5905 inch
너비	11.4 mm	폭 (인치)	0.4488 inch
길이	34 mm	길이 (인치)	1.3386 inch
순중량	15.14 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

## ConCept 공압 모듈

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	베이지색
--------------	-----	-------	------

## 일반 데이터

극 수	4	결선 유형	텐션 클램프 결선
UL 94 가연성 등급	V-0	볼륨 저항	1.5 mΩ
컬러 코드	베이지색	절연 저항	1012 Ω
플러그 주기	≥ 500	유형	암형(Female)
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
기본 재질	폴리카보네이트, 유리 섬유 강화	시리즈	ConCept 모듈
정격 전압(DIN EN 61984)	400 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	6 kV
정격 전류(DIN EN 61984)	14 A	할로겐 불포함	false
연기 누적 적음. DIN EN 45545-2	예		

## 치수

너비	11.4 mm	총 길이 베이스	34 mm
소켓 높이	40.4 mm		

## 결선 데이터 PE

결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스크류 결선
----------	-------------------

## 버전

결선 단면구조 AWG, 최대	AWG 14	탈피 길이, 정격 결선	10 mm
결선 유형	텐션 클램프 결선	볼륨 저항	1.5 mΩ

**HDC-CM-4BZF AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터**

결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 20	전선 굽기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>
전선 굽기, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	기본 재질	폴리카보네이트, 유리 섬유 강화

**분류**


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC-CM-4BZF AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC-CM-4BZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 모듈 제거 공구




바이드뮬러는 다양한 압착공구, 비접촉 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC-DW-MOD	버전
주문 번호	<a href="#">1688200000</a>	공구 기타, 접점 제거 공구
GTIN (EAN)	4008190857189	
수량	1 ST	

## 일자 스크류드라이버



블레이드가 둑근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

## 일반 주문 데이터

유형	SDS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	<a href="#">9008330000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056286	
수량	1 ST	