


ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
 - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클리핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 노란색, 플러그형 |
| 주문 번호 | 1736181687 |
| 유형 | ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4032248208265 |
| 수량 | 200 items |

ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.8 mm | 깊이 (인치) | 0.0315 inch |
| 높이 | 7 mm | 높이 (인치) | 0.2756 inch |
| 너비 | 20 mm | 폭 (인치) | 0.7874 inch |
| 순중량 | 0.51 g | | |

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 | | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | | |
| 제품 탄소 발자국 | 요람에서 게이트까지 | 0.003 kg CO2 eq. | |

일반 데이터

| | | | |
|-----------------|---|-----------|--|
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 4 | | |
| 용지당 수 | 40 | | |
| 버전 | 플러그형 | | |
| 너비 | 20 mm | | |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C | | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | | |
| 컬러 코드 | 노란색 | | |
| 할로겐 | 아니요 | | |
| 기본 재질 | PA 66 | | |
| 인쇄 문자 | 없음 | | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | MultiCard | |
| 호환 가능 프린터 | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | |
| 조합네이션당 마커 개수 | 1 MultiCard = Device markers | | |
| 작동 온도 범위 | -40...100 °C | | |
| 응용 분야/제조사 | Siemens Sirius 3R | | |


디바이스 마커

할로겐 아니요

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

도면



ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리



일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | SCHS3 K | 버전 | |
| 주문 번호 | 1753480000 | 디바이스 마커, 액세서리 x 10 mm, PVC, 컬러 코드: 검정, 자체 접착 | |
| GTIN (EAN) | 4032248014347 | | |
| 수량 | 50 ST | | |
| 유형 | SCHS4 K | 버전 | |
| 주문 번호 | 1753460000 | 디바이스 마커, 액세서리 x 10 mm, PVC, 컬러 코드: 회색, 자체 접착 | |
| GTIN (EAN) | 4032248014323 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

인레이 태그용 WKM



무할로겐, WKM의 투명 포켓이 환경 영향에 대해 탁월한 보호를 제공합니다. 케이블 타이고 견고하게 고정되므로 거의 모든 와이어 단면적에 적합합니다. 사전 인쇄된 태그를 WKM 홀더에 삽입하고 클립으로 고정하기만 하면 됩니다.WKM 케이블 마커는 현장 마킹에서 효율성을 극대화할 수 있는 솔루션입니다. WKM 케이블을 사용할 때의 장점

- 일반적인 사무용 프린터로 종이 및 폴리에스테르 라벨을 개별적으로 인쇄 가능
- MultiCard ELS 태그와 결합된 견고한 디자인으로 환경적 영향으로부터 최대의 보호를 보장

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | WKM 8/20 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1753490000 | WKM, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, 와이어 및 케이블 마커, 투명 | |
| GTIN (EAN) | 4032248010615 | | |
| 수량 | 50 ST | | |