

GWDR M25-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, M 25, 네오프렌
주문 번호	1736250000
유형	GWDR M25-NP
GTIN (EAN)	4008 190956042
수량	100 items

GWDR M25-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	1.5 mm	높이 (인치)	0.0591 inch
순중량	0.32 g		

온도

작동 온도 -40 °C...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

실리콘	아니요	와이어 개수	1
O.D.	30 mm	작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	예	두께	1.50 mm
케이블 글랜드	M 25	기본 재질	네오프렌
실링 링 직경	30.00 mm	실링	네오프렌
외부 스레드	M 25	내부 나사산	M 25
내부 직경 D2	25.00 mm		

분류

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

도면

