

## EA-RING MS/M 20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	EA(접지 링), 접지 링, 기타, M 20, 황동, 니켈 도금
주문 번호	<a href="#">1736490000</a>
유형	EA-RING MS/M 20
GTIN (EAN)	4008190963590
수량	20 items

## EA-RING MS/M 20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

높이	53.8 mm	높이 (인치)	2.1181 inch
길이	53.8 mm	길이 (인치)	2.1181 inch
순중량	6.95 g		

## 온도

작동 온도

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

## 일반 정보

O.D.	28.6 mm	두께	1.50 mm
케이블 글랜드	M 20	기본 재질	황동, 니켈 도금
외부 스레드	M 20	내부 직경 D2	7.00 mm
격차, 내부 직경 B	33.00 mm	폭, 외부 치수 C	13.00 mm

## 케이블 글랜드 인증 번호

식별	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----	----------------------------

## 분류

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**EA-RING MS/M 20**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

