

EA-RING MS/M 40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	EA(접지 링), 접지 링, 기타, M 40, 황동, 니켈 도금
주문 번호	<u>1736520000</u>
유형	EA-RING MS/M 40
GTIN (EAN)	4008190963637
수량	10 items

EA-RING MS/M 40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

스	O	ı
0	L	•

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	86.5 mm	높이 (인치)	3.4055 inch
길이	86.5 mm	 길이 (인치)	3.4055 inch
순중량	21 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

일반 정보

O.D.	54 mm	두께	1.50 mm
케이블 글랜드	M 40	 기본 재질	황동, 니켈 도금
외부 스레드	M 40	내부 직경 D2	13.50 mm
격차, 내부 직경 B	44.50 mm	폭, 외부 치수 C	30.00 mm

케이블 글랜드 인증 번호

식별	Ex e II, II 2 GD, EEx d II

분류

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

카탈로그 상태 / 도면 2



EA-RING MS/M 40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

카탈로그 상태 / 도면