데이터 시트

KSP L38

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	KSP(Klippon 슈라우드), 보호 캡, PVC
주문 번호	1736590000
유형	KSP L38
GTIN (EAN)	4008190956240
수량	10 items
배송 상태	단종
마지막 주문 날짜	2023-07-30T00:00:00+02:00

KSP L38

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

높이	160 mm	높이 (인치)	6.2992 inch
길이	130 mm	길이 (인치)	5.1181 inch
벽 두께, 최소	2 mm	벽 두께, 최대	2 mm
순중량	32.1 g		

온도

작동 온도	-25 °C...70 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

실리콘	아니요	O.D.	41 mm
작동 온도 범위, 최대	70 °C	작동 온도 범위, 최소	-25 °C
할로겐	아니요	두께	2.00 mm
기본 재질	PVC	내부 직경 D2	37.00 mm
격차, 내부 직경 B	75.00 mm	경도 (Shore A)	65

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

KSP L38

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

