

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



IP 보호등급 유지를 위한 잉여 스레드 구멍 실링

일반 주문 데이터

버전	VPK EX(플라스틱 소재 Ex 블랭킹 플러그), 블랭킹 플러그, 퍼 쇄형, M 16, 15 mm, IP66, IP68, 폴리아미드
주문 번호	1737070000
유형	VP M16-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190956547
수량	100 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용 가능 기간	2024-08-31T00:00:00+02:00
대체용 제품	VP M16/15 EX CR 7J BK

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

높이	19 mm	높이 (인치)	0.748 inch
길이	19 mm	길이 (인치)	0.748 inch
직경	16 mm	벽 두께, 최소	0.5 mm
벽 두께, 최대	14 mm	순중량	2.67 g

온도

작동 온도 -20 °C...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

보호 등급 IP54, IP66

기술 속성

보호 등급 IP54, IP66

기술 데이터

컬러 코드	짙은 검정색	보호 등급	IP54, IP66
-------	--------	-------	------------

분류


ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M16 MS	버전
주문 번호	1736990000	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 16, 2.8 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190956462	
수량	100 ST	

블랭킹 플러그

IP 보호등급 유지를 위한 잉여 스레드 구멍 실링



일반 주문 데이터

유형	GWDR M16-NP	버전
주문 번호	1736230000	GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, M 16, 네오프렌
GTIN (EAN)	4008190956028	
수량	50 ST	