


**SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Symbol Pack은 천공 시트에 전기 심볼이 사전 인쇄되어 있는 백입니다. 전기 시스템 라벨링을 위한 현장 솔루션으로 알킬 알코올 및 벤젠에 높은 내성을 가집니다.

**일반 주문 데이터**

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 50 x 50 mm, 노란색
주문 번호	<a href="#">1741100000</a>
유형	SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR
GTIN (EAN)	4008190964320
수량	1 items

**SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	50 mm	높이 (인치)	1.9685 inch
너비	50 mm	폭 (인치)	1.9685 inch
순중량	0.88 g		

**온도**

작동 온도 범위	-45...80 °C
----------	-------------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**일반 데이터**

접착물	영구 아크릴 혼성 중합체		
저항 코드에 따른 자재 컬러	4		
용지당 수	4		
버전	자체 접착		
너비	50 mm		
작동 온도 범위, 최대	80 °C		
작동 온도 범위, 최소	-45 °C		
컬러 코드	노란색		
기본 재질	아크릴 코팅 섬유 웨빙		
인쇄 색상	검정		
인쇄 문자	혼합 문자		
패키징 단위당 마커 개수	40		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트	
	패키지 단위당 조합 개수	10	
	콤비네이션당 마커 개수	4	
콤비네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 4 Device markers		
작동 온도 범위	-45...80 °C		
임프린트	삼각형과 낙뢰 모양		

**분류**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		